


E11145



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH040PLSFKSK



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	13,5
Dimenzije	[mm]	18 x 18 x 52
Materijali		PA 6.6
Materijal ulivenog tijela		PA 6.6
Zaporna matica materijala		PA 6.6

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E11145



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGH040PLSFKSK

Električni priključak

tehnologija dislokacije izolacije: 0,34...0,75 mm²; Temeljna izolacija: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Obloga kabela: Ø 4...7,5 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: PA 6.6



Priključak

