




Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo bez halogena

Električni podaci

Radni napon [V] < 24 AC/DC

Zaštita od prenapona da; (VDR)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 15 x 15 x 46,5

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata vijak

Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.



Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR, bez halogena; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

