


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0010H04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	27 x 15 x 39
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E11174



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0010H04

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo