


Spojni kabel s utičnicom

ADOGG040--S0005A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 65

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	8 x 8 x 31
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU




E11189



Spojni kabel s utičnicom

ADOGG040--S0005A03

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo