




Utikač adaptera

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-prsten



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Zaštitna klasa		III
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	11,6
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Utikač adaptera

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo