


Utičnica adaptera

EDOGH080MSS00,5E08

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11601

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 O-prsten

Električni podaci

Radni napon [V] < 30 AC / < 36 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Navoj za postavljanje PG 9

Materijali Mjed niklovano

Materijal ulivenog tijela Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.



Utičnica adaptera


EDOGH080MSS00,5E08

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano



Priključak

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto