

E11210



Spojni kabel

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena	
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...85
Zaštita	IP 68
Mehanički podaci	
Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.



Spojni kabel

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

