


Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0005H10

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC054

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon [V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]

2

Maks. ukupno strujno opterećenje [A]

6



Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0005H10


Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	663
Dimenzije	[mm]	21 x 26 x 145
Materijali		PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		PBT-GF 20 / mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M8
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično giblјvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Električni priključak - utor		
Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno		



Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0005H10

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto