


Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC050

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon [V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]

2

Maks. ukupno strujno opterećenje [A]

6

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...90

Zaštita

IP 68



Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Mehanički podaci		
Težina	[g]	81,6
Materijali	PBT-GF20; Mjed niklovano	
Materijal ulivenog tijela	PBT-GF 20 / mjed, niklovano	
Broj ulaza razdjelne kutije	4	
Vrsta konektora	M8	

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	4 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



E11216



Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

