


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
------------------	---

Radni napon	[V]	10...30 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	2
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	6

Temperatura okoline	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------



Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0010H10

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	1443,2
Dimenzije	[mm]	21 x 26 x 145
Materijali		PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		PBT-GF 20 / mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M8
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gubljuost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	16 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9,1 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0010H10

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto

E11218

Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0010H10

