


Razdjelna kutija

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon [V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]

2

Maks. ukupno strujno opterećenje [A]

6

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...90

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina [g]

85,8

Materijali

PBT-GF20; Mjed niklovano

Materijal ulivenog tijela

PBT-GF 20 / mjed, niklovano

E11219



Razdjelna kutija

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Broj ulaza razdjelne kutije	4
Vrsta konektora	M8

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak


Poveznik: 1 x M16; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Razdjelna kutija

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Priključak



Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

