



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF040VAS0025E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVT137

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	896,4
Dimenzije	[mm]	10 x 10 x 31
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E11225



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF040VAS0025E04

Električni priključak

Kabel: 25 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo