


E11228



Kabel spoja Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

63

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utičnica A


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Kabel spoja Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Priključak



Električni priključak - utikač B

Kabel: 0,15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak - utikač C

Kabel: 0,15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano

