




Premosni kabel s utikačem ventila

AVDAA031--S0020A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona		da; (VDR)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Premosni kabel s utikačem ventila


AVDAA031--S0020A03

Električni priključak


Kabel: 20 m, PVC, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR



Priključak



BN = Boje žica :
Smeđe
BU = Plavo
GN/YE = zeleno/žuto