



Spojni kabel s utikačem

ASTGH050MSS0002H05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 42

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E11253



Spojni kabel s utikačem


ASTGH050MSS0002H05

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto