


## Spojni kabel

VDOGH040MSS0002H04STGF040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

## Električni podaci

Radni napon

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

3

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...85

Zaštita

IP 68

## Mehanički podaci

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



## Spojni kabel

VDOGH040MSS0002H04STGF040MSS

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



### Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

