


Spojni kabel

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena	
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...85
Zaštita	IP 68
Mehanički podaci	
Materijali	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano / Mjed, niklovano
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak - utikač	
Poveznik: 1 x M8, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm	

E11266



Spojni kabel


VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS



Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos