


Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MSS0003H04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC077

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 48

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MSS0003H04

Električni priključak

Kabel: 3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo