

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 68
---------	-------

Težina	[g]	22,6
--------	-----	------

Težina	[g]	22,6
--------	-----	------

Navoj za postavljanje	M20
-----------------------	-----

Materijali	Mjed niklovano
------------	----------------

Materijal ulivenog tijela	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utikač

Električni priključak - utikač

E11293



Utikač adaptera

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo