


Utikač adaptera

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Električni podaci

Radni napon	[M]	< 45 AC / < 70 DC
-------------	-----	-------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	19,6
Navoj za postavljanje		M20
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano



E11295



Utikač adaptera

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo