


Spojni kabel s utikačem

ASTGH030VAS0001A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC076

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E11296



Spojni kabel s utikačem

ASTGH030VAS0001A03

Električni priključak

Kabel: 1 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Priključak

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo