


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010H08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------	-----	-------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	618,1
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010H08

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

boje prema DIN EN 60947-5-2 Boje žica :

BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
OG =	Narančasto
VT =	Ljubičasto
WH =	Bijelo