


Spojni kabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC275

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

