

# E11352




## Spojni kabel

VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC306

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



| Primjena                             |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                     | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona                         | da                                             |
| Električni podaci                    |                                                |
| Radni napon [V]                      | < 60 AC / < 75 DC                              |
| Zaštitna klasa                       | III                                            |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3                                              |
| Radni uvjeti                         |                                                |
| Temperatura okoline [°C]             | -25...85                                       |
| Zaštita                              | IP 68                                          |
| Mehanički podaci                     |                                                |
| Materijali                           | PUR                                            |
| Materijal ulivenog tijela            | PUR                                            |
| Zaporna matica materijala            | Mjed, niklovano                                |
| Opaske                               |                                                |
| Količina pakiranja                   | 1 kom.                                         |



## Spojni kabel

VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



### Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

