


Spojni kabel

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel


VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

