


## Spojni kabel

VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                                             |

## Električni podaci

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| Radni napon                      | [V] | 10...30 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | III        |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3          |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...85 |
| Zaštita             |      | IP 68    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Materijali                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela | PUR             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 2 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Spojni kabel

VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



## Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## Priključak



## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

