




Spojni kabel

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC225
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano



Spojni kabel

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm




Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - Buchse





Spojni kabel

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm