




Spojni kabel

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



| Primjena                         |                                                |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Posebno svojstvo                 | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |                 |
| Bez silikona                     | da                                             |                 |
| Električni podaci                |                                                |                 |
| Radni napon                      | [V]                                            | 10...30 DC      |
| Zaštitna klasa                   |                                                | III             |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A]                                            | 3               |
| Izlazi                           |                                                |                 |
| Električna izvedba               | PNP                                            |                 |
| Radni uvjeti                     |                                                |                 |
| Temperatura okoline              | [°C]                                           | -25...85        |
| Zaštita                          | IP 68                                          |                 |
| Mehanički podaci                 |                                                |                 |
| Materijali                       | PUR                                            |                 |
| Materijal ulivenog tijela        | PUR                                            |                 |
| Zaporna matica materijala        | Mjed, niklovano                                |                 |
| Prikazi / radni elementi         |                                                |                 |
| Prikaz                           | Status prekapčanja                             | 1 x LED, Žuto   |
|                                  | Pogon                                          | 1 x LED, Zeleno |
| Opaske                           |                                                |                 |
| Količina pakiranja               | 1 kom.                                         |                 |



## Spojni kabel

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

### Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlačeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



### Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - Buchse





## Spojni kabel

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlačeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm