


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080VAS0015E08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Zaštita	IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	929
Dimenzije [mm]	15 x 15 x 46
Materijali	PVC
Materijal ulivenog tijela	PVC
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080VAS0015E08

Električni priključak

Kabel: 15 m, PVC, Narančasto, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

boje prema DIN EN 60947-5-2 Boje žica :

BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
OG =	Narančasto
VT =	Ljubičasto
WH =	Bijelo