


E12404



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010K08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Primjena

Posebno svojstvo

Zaštitni kabel

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	731,8
Dimenzije [mm]	15 x 15 x 43
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010K08

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, crno, zaštićen; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 1...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Priključak



boje prema DIN EN 60947-5-2

Boje žica :

BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
OG =	Narančasto
VT =	Ljubičasto
WH =	Bijelo
screen =	zaslon