




Spojni kabel za Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel

Dizajn

kabel za Ethernet, D-kodirano

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

1369

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Spojni kabel za Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC, Zeleno, zaštićen; 4 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

