


# E12424



## Spojni kabel za Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



| Primjena                         |      |                                    |
|----------------------------------|------|------------------------------------|
| Posebno svojstvo                 |      | Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel |
| Dizajn                           |      | kabel za Ethernet, D-kodirano      |
| Električni podaci                |      |                                    |
| Radni napon                      | [V]  | < 50 AC / < 60 DC                  |
| Zaštitna klasa                   |      | III                                |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A]  | 4                                  |
| Radni uvjeti                     |      |                                    |
| Temperatura okoline              | [°C] | -20...90                           |
| Zaštita                          |      | IP 67                              |
| Mehanički podaci                 |      |                                    |
| Težina                           | [g]  | 1342                               |
| Dimenzije                        | [mm] | 15 x 15 x 47,3                     |
| Materijali                       |      | TPU                                |
| Materijal ulivenog tijela        |      | TPU                                |
| Zaporna matica materijala        |      | Tlačno lijevani cink, niklovano    |
| Opaske                           |      |                                    |
| Količina pakiranja               |      | 1 kom.                             |

## Spojni kabel za Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



### Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC, Zeleno, zaštićen; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

