




Spojni kabel

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS



Primjena		
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac	
Dizajn	kabel za napajanje, T-kodirano	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	563,2
Dimenzije	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično giblјvost	min. promjer kabela 10 x
	radiјus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 5 x
	Brzina postupta	maks. 3 m/min za vodoravnu dužinu putanje od 5 m i maks. ubrzanje od 5 m/s²
	Ciklus gibajna	> 4 Mio.
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

Spojni kabel

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, crno; 4 x 1,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PUR

