




Spojni kabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



| Primjena                         |                                                 |                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                 | Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |                                                                             |
| Dizajn                           | kabel za napajanje, T-kodirano                  |                                                                             |
| Električni podaci                |                                                 |                                                                             |
| Radni napon                      | [V]                                             | < 60 DC                                                                     |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A]                                             | 12                                                                          |
| Radni uvjeti                     |                                                 |                                                                             |
| Temperatura okoline              | [°C]                                            | -25...85                                                                    |
| Zaštita                          |                                                 | IP 67                                                                       |
| Mehanički podaci                 |                                                 |                                                                             |
| Težina                           | [g]                                             | 2163,5                                                                      |
| Dimenzije                        | [mm]                                            | 15,4 x 15,4 x 54,8                                                          |
| Materijali                       |                                                 | PUR                                                                         |
| Materijal ulivenog tijela        |                                                 | PUR                                                                         |
| Zaporna matica materijala        |                                                 | Tlačno lijevani cink, niklovano                                             |
| Primjeren za povlačni lanac      |                                                 | da                                                                          |
| Primjeren za povlačni lanac      | Za elastično gijbljvost                         | min. promjer kabela 10 x                                                    |
|                                  | radijus krivine za fiksirane instalacije        | min. promjer kabela 5 x                                                     |
|                                  | Brzina postupta                                 | maks. 3 m/min za vodoravnu dužinu putanje od 5 m i maks. ubrzanje od 5 m/s² |
|                                  | Ciklus gibajna                                  | > 4 Mio.                                                                    |
| Opaske                           |                                                 |                                                                             |
| Količina pakiranja               | 1 kom.                                          |                                                                             |

## Spojni kabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



## Električni priključak

Kabel: 20 m, PUR, crno; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## Priključak



## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PUR

