


E12430



Spojni kabel s utičnicom

ADOGD040ZDS0002H04



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za napajanje, T-kodirano

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	242,7
Dimenzije	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materijali		PP
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E12430



Spojni kabel s utičnicom


ADOGD040ZDS0002H04

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo