

E12432



Spojni kabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

51

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

