


Spojni kabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Primjena	primjene u zavarivanju
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...85
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Težina [g]	816,2
Dimenzije [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink
Materijal za brtvljenje	FKM



Spojni kabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Opaske	s dva držača naljepnica duga 30 mm
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 30 m, PUR, crno, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR, prozirno; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

