


E12460




Spojni kabel

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Primjena	
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Električni podaci	
Radni napon	[V] < 30 AC / < 36 DC
Radni uvjeti	
Temperatura okoline	[°C] -20...90
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Težina	[g] 111,4
Materijal ulivenog tijela	Mjed, niklovano / TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak - utikač	

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen






Spojni kabel

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, crno, Ø 6 mm, zaštićen; 8 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno;
Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

