




Y-razdjelnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos




Primjena	
Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 60 AC/DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	12
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	12; (...40 °C)
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Težina [g]	24,6
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink
Vrsta konektora	M12
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Y-razdjelnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno