


E12493



Spojni kabel za Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



Primjena

Posebno svojstvo	Zaštitni kabel
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena	Cross-over patch kabl; Patch kabel

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67; IP 20; (Utikač M12 / Utikač RJ45)

Mehanički podaci

Težina	[g]	1364,5
Materijali		TPU / PA
Materijal ulivenog tijela		PA / TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel za Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Električni priključak - utikač M12


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC, Zeleno, Ø 6,5 mm, zaštićen; 2 x 2 x 0,38 mm²

Priključak



Električni priključak - utikač RJ45

Poveznik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: TPU

