


Spojni kabel s utičnicom

ADOGD040ZDS00,5H04



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Dizajn

kabel za napajanje, T-kodirano

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 60 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...85

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

84,8

Dimenzije

[mm]

15,4 x 15,4 x 52,8

Materijali

PP

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E12494



Spojni kabel s utičnicom


ADOGD040ZDS00,5H04

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PUR, crno, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =
BN =
BU =
WH =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo
Bijelo