


E12495



Spojni kabel s utičnicom

ADOGD040ZDS0005H04



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za napajanje, T-kodirano

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	545
Dimenzije	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materijali		PP
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske



Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

**Spojni kabel s utičnicom**

ADOGD040ZDS0005H04

Električni priključakKabel: 5 m, PUR, crno, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²**Električni priključak - utičnica**

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

**Priključak**

BK =
BN =
BU =
WH =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo
Bijelo