




Spojni kabel s utičnicom

ADOGD040ZDS0020H04



Primjena		
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Dizajn		kabel za napajanje, T-kodirano
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	2053,5
Dimenzije	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materijali		PP
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E12497



Spojni kabel s utičnicom


ADOGD040ZDS0020H04

Električni priključak

Kabel: 20 m, PUR, crno, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =
BN =
BU =
WH =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo
Bijelo