


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGD040ZDSFKP


Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za napajanje, T-kodirano
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	12; (pri uporabi konektora od 1,5 mm ²)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	29
Materijal ulivenog tijela	PA
Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink
Materijal za brtvljenje	NBR

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGD040ZDSFKP

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 0,75...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...10 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Brtva: NBR; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,4 Nm



Priključak

