


E12500



Spojivi utikač

SSTGH040ZDSFKG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za napajanje, T-kodirano
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12; (pri uporabi konektora od 1,5 mm ²)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	25,7
Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 65,5
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink
Materijal za brtvljenje		NBR

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojivi utikač

SSTGH040ZDSFKG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 0,75...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...10 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Brtva: NBR; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,4 Nm



Priključak

