


Spojni kabel s utikačem

ASTGN040ZDS0002L04



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	151,5
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utikačem

ASTGN040ZDS0002L04

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, Zeleno, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Priključak



BU =	Boje žica :
OG =	Plavo
WH =	Narančasto
YE =	Bijelo
	Žuto