


Konektor Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...60
Zaštita		IP 20

Mehanički podaci

Težina	[g]	10,4
--------	-----	------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

terminali za pomicanje izolacije: 0,34 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x RJ45, ravno



E12514



Konektor Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder

Priključak

