


Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK 53MM BASIC



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili
ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina	[g]	60,5
Promjer sklopne kvrga	[mm]	53
Razmak između rupa	[mm]	80
Visina osovine pogona ventila	[mm]	30
Materijali	sklopna kvrga: PA 6 crno; metalni dijelovi: Plemeniti čelik	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 1,5

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijci s upuštenom glavom: 1 x M6 x 16 A2

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.