




Prigušni magnet

MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	13
Dimenzije	[mm]	Ø 24 / L = 4
Materijali		neodimij
Snaga magnetskog polja	[mT]	240

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------