


E12540



Prigušni magnet

MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	8,9
Dimenzije	[mm]	M6 / L = 33,5
Oznaka navoja		M6
Materijali		neodimij pocinčano
Snaga magnetskog polja	[mT]	220

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------